

**Garant****Profiiltyöntimen pidin, metrinen  $\varnothing d = 8$  mm, Varren  $\varnothing D_S$ : 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293020 16
GTIN	4045197942098
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Sopii:**

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

**Erikoistarvike:**

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

Vääntölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

**Huomautus:**

- **Huom: Valitse aina sopiva työntimen  $\varnothing$ .**
- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**

**Tekninen kuvaus**

Varren pituus $L_s$	35 mm
L	38 mm
Varsityyppi	Lieriövarsi
Varren $\varnothing D_s$	16 mm
$\varnothing D$	33 mm

Ø d	8 mm
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

## Tarvikkeet

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 8 mm	293006 8
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 5 mm	293006 5
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 16 mm	293006 16
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 12 mm	293006 12