

Garant

Jyrsinpään pidin High-Performance värinävaimennettu, lieriömäinen, jäähdytyskanavareivät, HSK-A 63 A = 200, Tuurnan Ø d1: 16mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	306692 16
GTIN	4045197945853
Tuoteluokka	31H

Kuvaus**Malli:**

- **Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.**
- **Kuulakärkilevy/RFID-siru.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**

Etu:

Erityisesti kiinnikkeisiin mukautettu SM-ydin mahdollistaa pitemmilläkin ulkonemilla optimaaliset lastuamistulokset:

- **Ajansäästö maksimaalisilla lastuamisparametreilla.**
- **Tasainen käynti ja siksi täydellinen pinnanlaatu.**
- **Kustannussäästö työkalun pitemmän käyttöiän ansiosta.**
- **Konekaran suojaus värinältä.**

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jäähdytysaineputki nro 309880.

Huomautus:

Tasapainotusluokka G 6,3, riippuen maksimaalisesta käyttökiertoarvosta.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm

Ulko-Ø D	38 mm
Ulkonema A-mitta	200 mm
enimmäiskierrosluku $n_{\text{maks.}}$	8000 min ⁻¹
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 200
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna