

Garant

Jyrsinpään pidin High-Performance värinävaimennettu, lieriömäinen, jäähdytyskanavareitit, HSK-A 63 A = 300, Tuurnan Ø d1: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	306693 22
GTIN	4045197945884
Tuoteluokka	31H

Kuvaus

Malli:

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.

Etu:

Erityisesti kiinnikkeisiin mukautettu SM-ydin mahdollistaa pitemmilläkin ulkonemilla optimaaliset lastuamistulokset:

- Ajansäästö maksimaalisilla lastuamisparametreilla.
- Tasainen käynti ja siksi täydellinen pinnanlaatu.
- Kustannussäästö työkalun pitemmän käyttöiän ansiosta.
- Konekaran suojaus värinältä.

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jäähdytysaineputki nro 309880.

Huomautus:

Tasapainotusluokka G 6,3, riippuen maksimaalisesta käyttökierto- ja kiertokierrosluvusta.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	300 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	19 mm

Ulko-Ø D	48 mm
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
enimmäiskierrosluku n _{maks.}	5500 min ⁻¹
Kiinnitys-Ø D ₁	22 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 300
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna