

Garant**Profiilityöntimen pidin, VDI Ø d = 16 mm, Varren kiinnitystyyppi: VDI40****Tilautiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293033 VDI40 |
| GTIN | 4045197946188 |
| Tuoteluokka | 29K |

Kuvaus**Sopii:**

CNC-koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

Huomautus:

- **Huom: Valitse aina sopiva työntimen Ø.**
- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|--------|
| Ø D ₁ | 58 mm |
| L | 83 mm |
| Ø D ₂ | 83 mm |
| Varsityyppi | VDI 40 |
| Kiinnityskoko | VDI40 |
| Sisäjähdytys | ei |

Tuotetyyppi

Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 8 mm

293006 8

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 12 mm

293006 12

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 16 mm

293006 16

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 5 mm

293006 5