

Garant**Profiiltyöntimen pidin, metrinen $\varnothing d = 16$ mm, Varren $\varnothing DS$: MK3mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293026 MK3 |
| GTIN | 4045197946119 |
| Tuoteluokka | 29K |

Kuvaus

Sopii:

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

Vääntölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

Huomautus:

- **Huom: Valitse aina sopiva työntimen \varnothing .**
- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-------|
| L | 76 mm |
| Varren pituus L_s | 86 mm |
| Varsityyppi | MK3 |
| $\varnothing d$ | 16 mm |
| $\varnothing D$ | 58 mm |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Kiinnityskoko | MK3 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Otsareikäavain Pidikkeen Ø 16 mm | 293006 16 |
| Otsareikäavain Pidikkeen Ø 5 mm | 293006 5 |
| Otsareikäavain Pidikkeen Ø 12 mm | 293006 12 |
| Otsareikäavain Pidikkeen Ø 8 mm | 293006 8 |