

Garant

Jyrsinpään pidin High-Performance värinävaimennettu, lieriömäinen, jäähdytyskanavareivät, SK 40 A = 300, Tuurnan Ø d 1: 16mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	301102 16
GTIN	4045197946072
Tuoteluokka	31H

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.

Etu:

Erityisesti kiinnikkeisiin mukautettu SM-ydin mahdollistaa pitemmilläkin ulkonemilla optimaaliset lastuamistulokset:

- Ajansäästö maksimaalisilla lastuamisparametreilla.
- Tasainen käynti ja siksi täydellinen pinnanlaatu.
- Kustannussäästö työkalun pitemmän käyttöiän ansiosta.
- Konekaran suojaus värinältä.

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Huomautus:

Tasapainotusluokka G 6,3, riippuen maksimaalisesta käyttökiertoarvosta.
Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	38 mm
Ulkonema A-mitta	300 mm

enimmäiskierrosluku $n_{\text{maks.}}$	4500 min ⁻¹
Jyrsintuurnan pituus L_4	17 mm
Tuurnan $\varnothing d_1$	16 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	16 mm
Sovitin	SK 40 A = 300
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna