

**Garant****Profiilityöntimen pidin, VDI Ø d = 12 mm, Varren kiinnitystyyppi: VDI25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293030 VDI25
GTIN	4045197946140
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Sopii:**

CNC-koneet.

**Erikoistarvike:**

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).

**Huomautus:**

- **Huom: Valitse aina sopiva työntimen Ø.**
- **Muita varsiliitännäversioita saatavissa pyynnöstä.**

**Tekninen kuvaus**

L	64 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Ø D <sub>1</sub>	44 mm
Varsityyppi	VDI 25
Ø d	12 mm
Kiinnityskoko	VDI25

Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

## Tarvikkeet

Otsareikäavain Pidikkeen Ø 5 mm	293006 5
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 16 mm	293006 16
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 8 mm	293006 8
Otsareikäavain Pidikkeen Ø 12 mm	293006 12