

Garant**Työnnin, kolo, Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Torx®-profiili: TX40mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293066 TX40 |
| GTIN | 4045197947628 |
| Tuoteluokka | 29L |

Kuvaus**Malli:**

TiN-pinnoite.

Käyttö:Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeavrot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|---------|
| L | 5 mm |
| Alkureiän Ø | 5 mm |
| Torx® ulkohalkaisija | 6,78 mm |
| Lastuava aine | HSS |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Torx®-profiili | TX40 |
| Toleranssi | -0,01...+0,01 mm |
| profiili | Torx® |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Pinnoitus | TiN |
| Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |