

**Garant****Työnnin, kolo, Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Torx®-profiili: TX5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293063 TX5    |
| GTIN         | 4045197947413 |
| Tuoteluokka  | 29L           |

**Kuvaus****Malli:**

TiN-pinnoite.

**Käyttö:**Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| L                    | 1,5 mm  |
| Alkureiän Ø          | 1,1 mm  |
| Torx® ulkohalkaisija | 1,48 mm |
| Lastuava aine        | HSS     |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Torx®-profiili | TX5                             |
| Toleranssi     | 0,0...+0,01 mm                  |
| profiili       | Torx®                           |
| L <sub>1</sub> | 25 mm                           |
| Ø d            | 12 mm                           |
| Pinnoitus      | TiN                             |
| Tuotetyyppi    | Ura- ja profiilityöstön työkalu |