



## Keskityskiinnityselementti ja puristusosat, Tyyppi: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370017 5
GTIN	4030618238768
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

#### Etu:

- Tarkka itsekeskitys, tarkkuus  $\pm 0,025$  mm.
- Kiinnityselementtien avulla voidaan keskittää ja vetää alas tukipisteille karheapintaiset ja pintakäsitellyt rakenneosat.
- Suuri säätövara alhaisella rakennekorkeudella.
- Kiinnitysmahdollisuus ylä- ja alapuolelta.

#### Käyttö:

Kiinnitysreiällisten rakenneosien keskitykseen ja kiinnitykseen.

#### Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, mustattu. Kiinnityselementit ruostumatonta terästä 1.4112, karkaistu ja hiottu.

### Tekninen kuvaus

$D_{\min}$	30,5 mm
$D_{\max}$	38,5 mm
$\varnothing d_4$	M6 mm
$h_4$	7 mm

Kiinnitysvoima	5 kN
$h_2$	15,2 mm
$d_3 f7$	25 mm
$h_5$	33,4 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä