

**Keskityskiinnityselementti ja puristusosat, Tyyppi: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370017 4
GTIN	4030618238751
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Etu:**

- Tarkka itsekeskitys, tarkkuus $\pm 0,025$ mm.
- Kiinnityselementtien avulla voidaan keskittää ja vetää alas tukipisteille karheapintaiset ja pintakäsitellyt rakenneosat.
- Suuri säätövara alhaisella rakennekorkeudella.
- Kiinnitysmahdollisuus ylä- ja alapuolelta.

Käyttö:

Kiinnitysreiällisten rakenneosien keskitykseen ja kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, mustattu. Kiinnityselementit ruostumatonta terästä 1.4112, karkaistu ja hiottu.

Tekninen kuvaus

h_4	6 mm
h_2	15,1 mm
D_{max}	30,5 mm
Kiinnitysvoima	5 kN

D_{\min}	26,5 mm
$\varnothing d_4$	M6 mm
$d_3 f7$	20 mm
h_5	29,1 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä