

**ER-kiristysmutterin tiivisterengas, ER 20, Kiinnitys-Ø d: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309627 11
GTIN	7640128495161
Tuoteluokka	39Z

Kuvaus**Sopii:**

ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621; 309652.

Huomautus:

- **Kiinnitysalue = nimellismitta – 0,5 mm.**
- **Kiinnitys-Ø 1 mm nouseva.**
- **Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa!**
- **Soveltuu 80 baariin asti.**
- **Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.**

Tekninen kuvaus

Tyyppi	ER 20
Ulko-Ø D	16 mm
Tuotetyyppi	Tiivistys

