

**Keskityskiinnityselementti ja puristusosat, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370017 1
GTIN	4030618238720
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Etu:**

- Tarkka itsekeskitys, tarkkuus $\pm 0,025$ mm.
- Kiinnityselementtien avulla voidaan keskittää ja vetää alas tukipisteille karheapintaiset ja pintakäsitellyt rakenneosat.
- Suuri säätövara alhaisella rakennekorkeudella.
- Kiinnitysmahdollisuus ylä- ja alapuolelta.

Käyttö:

Kiinnitysreiällisten rakenneosien keskitykseen ja kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, mustattu. Kiinnityselementit ruostumatonta terästä 1.4112, karkaistu ja hiottu.

Tekninen kuvaus

D_{\max}	18,5 mm
h_2	9,1 mm
Kiinnitysvoima	3,5 kN
$\varnothing d_4$	M4 mm

D_{\min}	14,5 mm
h_4	5,5 mm
$d_3 f7$	12 mm
h_5	19,7 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä