



## Keskityskiinnityselementti ja puristusosat, Tyyppi: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370017 8
GTIN	4030618238799
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

#### Etu:

- Tarkka itsekeskitys, tarkkuus  $\pm 0,025$  mm.
- Kiinnityselementtien avulla voidaan keskittää ja vetää alas tukipisteille karheapintaiset ja pintakäsitellyt rakenneosat.
- Suuri säätövara alhaisella rakennekorkeudella.
- Kiinnitysmahdollisuus ylä- ja alapuolelta.

#### Käyttö:

Kiinnitysreiällisten rakenneosien keskitykseen ja kiinnitykseen.

#### Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, mustattu. Kiinnityselementit ruostumatonta terästä 1.4112, karkaistu ja hiottu.

### Tekninen kuvaus

$h_4$	9 mm
$h_2$	23,7 mm
$D_{min}$	54,5 mm
Kiinnitysvoima	8 kN

$D_{\max}$	70,5 mm
$\varnothing d_4$	M10 mm
$d_3 f7$	45 mm
$h_5$	54,2 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä