

HALDER**Keskityskiinnityselementti ja puristuskuulat, Tyyppi: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370018 7
GTIN	4030618238959
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Etu:**

- Tarkka itsekeskitys, tarkkuus $\pm 0,025$ mm.
- Kiinnityselementtien avulla voidaan keskittää ja vetää alas tukipisteille karheapintaiset ja pintakäsitellyt rakenneosat.
- Suuri säätövara alhaisella rakennekorkeudella.
- Kiinnitysmahdollisuus ylä- ja alapuolelta.

Käyttö:

Kiinnitysreiällisten rakenneosien keskitykseen ja kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, mustattu. Kiinnityselementit ruostumatonta terästä 1.4112, karkaistu ja hiottu.

D_{min} : 46,5 mm

D_{max} : 54,5 mm

d_3 f7: 30 mm

$\varnothing d_4$: M8 mm

h_2 : 18,1 mm

h_4 : 7,5 mm

Tekninen kuvaus

h_4	7,5 mm
h_2	18,1 mm
$\varnothing d_4$	M8 mm
Kiinnitysvoima	6,5 kN
D_{max}	54,5 mm
D_{min}	46,5 mm
$d_3 f7$	30 mm
h_5	39 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä