

**HALDER****Keskityskiinnityselementti ja puristuskuulat, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370018 2
GTIN	4030618238904
Tuoteluokka	37K

**Kuvaus****Etu:**

- Tarkka itsekeskitys, tarkkuus  $\pm 0,025$  mm.
- Kiinnityselementtien avulla voidaan keskittää ja vetää alas tukipisteille karheapintaiset ja pintakäsitellyt rakenneosat.
- Suuri säätövara alhaisella rakennekorkeudella.
- Kiinnitysmahdollisuus ylä- ja alapuolelta.

**Käyttö:**

Kiinnitysreiällisten rakenneosien keskitykseen ja kiinnitykseen.

**Raaka-aine:**

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, mustattu. Kiinnityselementit ruostumatonta terästä 1.4112, karkaistu ja hiottu.

$D_{min}$ : 18,5 mm

$D_{max}$ : 22,5 mm

$d_3$  f7: 15 mm

$\varnothing d_4$ : M5 mm

$h_2$ : 11,6 mm

$h_4$ : 7,5 mm

**Tekninen kuvaus**

$h_2$	11,6 mm
$\varnothing d_4$	M5 mm
$h_4$	7,5 mm
$D_{max}$	22,5 mm
$D_{min}$	18,5 mm
Kiinnitysvoima	4,5 kN
$d_3$ f7	15 mm
$h_5$	23,6 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä