

HALDER**Keskityskiinnityselementti ja puristuskuulat, Tyyppi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370018 3
GTIN	4030618238911
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Etu:**

- Tarkka itsekeskitys, tarkkuus $\pm 0,025$ mm.
- Kiinnityselementtien avulla voidaan keskittää ja vetää alas tukipisteille karheapintaiset ja pintakäsitellyt rakenneosat.
- Suuri säätövara alhaisella rakennekorkeudella.
- Kiinnitysmahdollisuus ylä- ja alapuolelta.

Käyttö:

Kiinnitysreiällisten rakenneosien keskitykseen ja kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, mustattu. Kiinnityselementit ruostumatonta terästä 1.4112, karkaistu ja hiottu.

D_{min} : 22,5 mm

D_{max} : 26,5 mm

d_3 f7: 20 mm

$\varnothing d_4$: M6 mm

h_2 : 15,1 mm

h_4 : 6 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	5 kN
$\varnothing d_4$	M6 mm
h_2	15,1 mm
D_{max}	26,5 mm
D_{min}	22,5 mm
h_4	6 mm
$d_3 f7$	20 mm
h_5	29,1 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä