



Keskityskiinnityselementti ja puristuskuulat, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	370018 10
GTIN	4030618238980
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Etu:

- Tarkka itsekeskitys, tarkkuus $\pm 0,025$ mm.
- Kiinnityselementtien avulla voidaan keskittää ja vetää alas tukipisteille karheapintaiset ja pintakäsitellyt rakenneosat.
- Suuri säätövara alhaisella rakennekorkeudella.
- Kiinnitysmahdollisuus ylä- ja alapuolelta.

Käyttö:

Kiinnitysreiällisten rakenneosien keskitykseen ja kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, mustattu. Kiinnityselementit ruostumatonta terästä 1.4112, karkaistu ja hiottu.

D_{min} : 86,5 mm

D_{max} : 102,5 mm

d_3 f7: 60 mm

$\varnothing d_4$: M16 mm

h_2 : 28,3 mm

h_4 : 10 mm

Tekninen kuvaus

h_4	10 mm
D_{min}	86,5 mm
h_2	28,3 mm
Kiinnitysvoima	10 kN
$\varnothing d_4$	M16 mm
D_{max}	102,5 mm
$d_3 f7$	60 mm
h_5	73 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä