


Garant

**Sorvin mukana pyörivä keskiökärki, jossa on analoginen painemittari,
Morsekartio: 3**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	321740 3
GTIN	4045197947895
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Tarvittava puristusaine on luettavissa suoraan rungosta analogisen tai digitaalisen näytön kautta.**
- **Lautasjousipaketti tukee kärkeä, joustopituus noin 3,7 mm analogisesti ja 2,6 mm tai 2,8 mm digitaalisesti.**
- **Lyhyt, vakaa rakenne, pitkään tuettu akseli, kärki läpikarkaistu ja tarkkuushiottu.**
- **Suurin mahdollinen tarkkuus täsmällisillä vierintälaakereilla.**
- **Irrotuskierre ja irrotusmutteri.**
- **Erikoistiiviste likaa ja jäähdytysnestettä vastaan, huoltovapaa kestovoitelun ansiosta.**

Pidennetty kärki, kärkikulma 60 / 40°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskioporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Toiminto:

IP55: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Kaikkialla, **missä kiristyspaineen on pysyttävä tietyissä rajoissa**, jotta työkappale ei vahingoitu, kuitenkin niin, että painetta on riittävästi varmaan kiinnitykseen.

- **Vastakärkenä hydromekaanisille vääntiökärjille nro 327451 – 327541, koska vääntiökärjet on aina painettava työkappaleeseen.**

- Työkappaleille, jotka laajenevat voimakkaammin suuren lastuamislämmön vuoksi.
- Pitkien ja ohuiden työkappaleiden taipumisen välttämiseksi kiinnitettäessä.
- Sellaisten raskaiden työkappaleiden kiinnittämiseen, joissa kiristyspainetta on kontrolloitava.

Tekninen kuvaus

suurin kärjen Ø 60° A	12 mm
Suurin aksiaalinen jännitysvoima	950 daN
Kotelon Ø	60 mm
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Työkappaleen paino	200 kg
Hyötypituus B	115 mm
Morsekartio	MK3
Kärjen pituus C	39 mm
suurin kärjen Ø 40° A	28 mm
IP-suojausluokka	IP 55
Energiansyöttö	energy-harvesting
Tuotetyyppi	Keskityskärki