



Yksöskiila-puristusleuat suora, kierre M: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	370022 M8
GTIN	4030618237686
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Käyttö:

Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

Huomautus:

Asennus kierrereikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.

Tekninen kuvaus

Pituus	27 - 31 mm
Kiinnitysvoima	20 kN
Suurin kiristysmomentti	43 Nm
kierre M	M8
B ₁	29 mm

Korkeus H	17,5 mm
Tuotetyyppi	Kiilakiinnitin