



Yksöskiila-puristusleuat suora, kierre M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	370022 M12
GTIN	4030618237693
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Käyttö:

Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

Huomautus:

Asennus kierrereikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	30 kN
kierre M	M12
Suurin kiristysmomentti	85 Nm
B ₁	41 mm
Pituus	42 - 49 mm

Korkeus H	26 mm
Tuotetyyppi	Kiilakiinnitin