



Yksöskiila-puristusleuat uritettu, kierre M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	370021 M12
GTIN	4030618237662
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Käyttö:

Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.

Raaka-aine:

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

Huomautus:

Asennus kierrereikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.

Tekninen kuvaus

Pituus	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
Suurin kiristysmomentti	85 Nm
kierre M	M12
Kiinnitysvoima	30 kN

Korkeus H	26 mm
Tuotetyyppi	Kiilakiinnitin