

**HALDER****Kaksoiskiila-puristusleuat suora, kierre M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370024 M16
GTIN	4030618237754
Tuoteluokka	37K

**Kuvaus****Käyttö:**

Kaksoiskiilan ansiosta saavutetaan myös pystysuuntainen puristusvoima. Kiristysruuvia sisäänpäin kiertämällä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleita kiinteää tukea vasten.

**Raaka-aine:**

Perusrunko työkaluterästä, karkaistu, kiiltävä. Kiinnitysleuat työkaluterästä, karkaistut, mustatut ja hiotut.

**Huomautus:**

Asennus kierreleikään tai mutterilla T-urille Vaaka- tai pystysuuntainen monipistekiinnitys mahdollista.

Pituus: 58 - 66 mm

Korkeus H: 34 mm

B<sub>1</sub>: 56 mm

Suurin kiristysmomentti: 210 Nm

Kiinnitysvoima: 80 kN

**Tekninen kuvaus**

Suurin kiristysmomentti	210 Nm
-------------------------	--------

kierre M	M16
Pituus	58 - 66 mm
Kiinnitysvoima	80 kN
B <sub>1</sub>	56 mm
Korkeus H	34 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä