



Pitbull-puristin tylppä, kierre M: M2,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	370030 M2,5
GTIN	4046368563104
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Puristinkappale sisältää kolokantaruuvien DIN912 ja öljynkestävän O-renkaan.
- Varma, tarkka kiinnitys.
- Pieni koko, siksi vähän häiritseviä muotoja.

Tylppä särmä yleisiin töihin.

Käyttö:

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysleveys	9,5 mm
Materiaali	teräs
H	6,6 mm
Kiinnitysvoima	2,8 kN
B _{H9}	9,5 mm
H ₁	3,6 mm

Kiinnitysmatka	0,15 mm
B ₁	3,8 mm
Suurin kiristysmomentti	1,8 Nm
kierre M	M2,5
korkeus H ₂	1,9 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä