

Garant

Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	308286 6
GTIN	4045197947963
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).
Kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen kierrereivät tasapainotusruuveille.

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

GARANT: HSK-työpinnat työstetty. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet. Ø D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm ei suljettavissa.

Käyttö:

- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm

Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	27 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka