

## Garant

### Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 25mm



#### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308286 25     |
| GTIN         | 4045197948021 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

#### Kuvaus

##### Malli:

Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).  
Kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen kierrereivät tasapainotusruuveille.

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

**GARANT:** HSK-työpinnat työstetty. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

**Jäähdytyskanavat** ja tiivistettävät kierteet. Ø D<sub>1</sub>: 3 mm, 4 mm, 5 mm ei suljettavissa.

##### Käyttö:

- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

##### Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen).

##### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

#### Tekninen kuvaus

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ø D <sub>2</sub>       | 44 mm     |
| Jäähdytinkanavan reikä | lukittava |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub> | 25 mm                              |
| Ulko- $\varnothing$ D                   | 53 mm                              |
| Ulkonema A-mitta                        | 160 mm                             |
| Sovitin                                 | HSK-A 100 A = 160                  |
| Kiinnitysnormi                          | ISO 12164-1                        |
| Kiinnitysnormi                          | DIN 69893                          |
| Muoto                                   | A                                  |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla     | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                        | ≤ 3 μm                             |
| Lastuamisstrategia                      | HSC                                |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                |
| Tuotetyyppi                             | Kutistusistukka                    |