

Garant**Varsijyrsin, täyskovametalli, TiAlN, Ø e8 DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202825 5
GTIN	4045197948144
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Yleiskäyttöinen tehopinnoite.**Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm
HammaslukuZ	4
Varren muoto	HA
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,06 mm
Terän pituus L_c	25 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Kokonaispituus L	100 mm
varren Ø D_s	5 mm
Nousukulma	35 astetta
Terän Ø D_c	5 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu rajoituksin	210 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu rajoituksin	140 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu	70 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu rajoituksin		
kuiva	soveltuu rajoituksin		
ilma	soveltuu rajoituksin		