

Garant**Varsijyrsin, täyskovametalli, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm**

Tilauksetiedot

Tilausnumero	202825 3
GTIN	4045197948120
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Yleiskäyttöinen tehopinnoite.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	75 mm
Nousukulma	35 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Varren muoto	HA
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,04 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Terän pituus L _c	16 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
HammaslukuZ	4
varren Ø D _s	3 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,011 mm
Terän Ø D _c	3 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu rajoituksin	210 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu rajoituksin	140 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu	70 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu rajoituksin		
kuiva	soveltuu rajoituksin		
ilma	soveltuu rajoituksin		