



TY®-kärkivalikoima, 8-osainen, 1/4 tuumaa C 6,3 29 mm, Osien määrä: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	674163 8
GTIN	4010995421373
Tuoteluokka	63K

Kuvaus

Malli:

29 mm pitkien TY® Bits -terien 25 mm:n teriin verrattuna 4 mm suurempi pituus antaa pitemmän vääntöalueen ja niiden käyttöikä on tästä syystä pitempi. Ihanteellinen tehokkasiin poraruuvaimiin ja iskuruuvaimiin. Terien säilytys muovisessa BitBuddy®-kotelossa mahdollistaa vaivattoman käsittelyn yhdellä kädellä, jolloin terät voidaan poimia suoraan kotelosta ruuvaimen.

Etu:

Värilliset kärjet on helppo ja nopea löytää, ja värillisen pinnoitteen ansiosta ne löytyvät helposti myös **pimeässä UV-valon ansiosta.**

Sisältö:

Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl PH2

Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl koot PZ1; PZ2; PZ3

Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl koot TX15; TX20; TX25

Liitântävarsi: 1 kpl

Huomautus:

Sopiva UV-taskulamppu LED / UV löytyy nrosta 081518 UV-LED.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Bit-terän pituus	29 mm
Osien määrä	8
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

LED- ja UV-taskulamppuakkuineen Tyyppi UV-LED	081518 UV-LED
---	---------------