

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261354 10/07
GTIN	4045197948045
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
ISO-koodi pidin	A10H SV95CR/L07
Pään pituus L <sub>1</sub>	22 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Asetuskulma κ	95 astetta
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	6,8 mm
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200