

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Asetuskulma κ	95 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
ISO-koodi pidin	A12K SV95CR/L07
Keskisiirto L ₃	9 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Pään pituus L ₁	28 mm
Kaulan leveys L ₄	9 mm
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D ₅	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200