

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kokonaispituus L	80 mm
Pään pituus L ₁	15 mm
Keskisiirto L ₃	5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Terän koko	5 mm
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,2 mm
ISO-koodi pidin	A08F SV95CR/L05
Asetuskulma κ	95 astetta
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D ₅	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX5	674248 TX5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200