

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus $L_1$	36 mm
Kaulan leveys $L_4$	12,9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	19,5 mm
Keskisiirto $L_3$	11 mm
Kokonaispituus $L$	150 mm
Kiinnityspituus $L_2$	15 mm
Terän koko	7 mm
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A16M SV95CR/L07
Hyötysyvyys $T$	5 mm
varren Ø $D_s$	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200