

KÄRCHER**Painepesuri, kuumentamaton, Valmistajamerkintä: HD615MPLUS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Tuoteluokka	07C

Kuvaus**Malli:**

Kannettava korkeapaine pesuri, vaihtovirtamoottori. Laitteessa on **painekyllinohjaus**, kiertymisen esto, paineistettuna kääntyvä korkeapaineletku ja kääntyvä INOX-teräsputki. Vankka 3-mäntäinen aksiaalipumppu, sylinterin pää messinkiä. Tulovesiputki messinkiä. Tuloveden enimmäislämpötila 60 °C.

EASY!Force-korkeapainepistooli hyödyntää korkeapainesuihkun rekyylivoimaa ja vähentää näin käyttäjänsä tarvitsemää pitovoimaa. Tuo aivan uutta ja väsyttämätöntä työskentelymukavuutta. Parannettu täyskeramiikkaventtiili. Integroitu EASY!Lock-kytkentäjärjestelmä. Mahdollistaa nopean ja helpon tavan kiinnittää tarvikkeita (esim. suuttimia, teräsputkia) yhtenäisillä liittimillä.

· **3-mäntäinen aksiaalipumppu, männät karkaistua ruostumatonta terästä.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää 10 m pitkän Premium-korkeapaineletkun, EASY!Force-pistoolin Softgrip-kahvalla, INOX-teräsputken 840 mm, Power-suuttimen ja likajyrsimen.

Tekninen kuvaus

Paino	30 kg
Siirtomäärä	560 l/h

Verkkosuojaus	16 A
Valmistajamerkintä	HD 6/15 M Plus *EU
Tehonkulutus	3100 W
Työpaine	150 bar
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Korkeapainepesuri