

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terän koko	5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
ISO-koodi pidin	A08F SV95CR/L05
Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Pään pituus L ₁	15 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX5	674248 TX5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200