

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12,5 mm
Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Pään pituus L ₁	22 mm
ISO-koodi pidin	A10H SV95CR/L07
Kaulan leveys L ₄	6,8 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200