

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 10/07mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261307 10/07 |
| GTIN | 4045197948359 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Toimintaleveys L ₄ | 12 mm |
| Terän koko | 7 mm |
| Pään pituus L ₁ | 15 mm |
| Kokonaispituus L | 70 mm |
| Sopiva kääntöterä | VC.. 0702.. |
| ISO-koodi pidin | SVLCR/L 1010E07 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 27 |
| Varren koko | 10 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 107,5 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200