

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261306 8/07
GTIN	4045197948311
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	60 mm
Pään pituus L ₁	15 mm
Varren koko	8 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
ISO-koodi pidin	SVLCR/L 0808D07
Toimintaleveys L ₄	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200