

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261306 10/07
GTIN	4045197948328
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	70 mm
Terän koko	7 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	12 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	15 mm
ISO-koodi pidin	SVLCR/L 1010E07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Varren koko	10 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200