

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Varren koko	12 mm
ISO-koodi pidin	SVLCR/L 1212F07
Kokonaispituus L	80 mm
Pään pituus L ₁	18 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200