

**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	10 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Terän koko	7 mm
ISO-koodi pidin	SVVCN 1010M07
Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	15 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub>	5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200