

**Garant****Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 12/07mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261317 12/07  |
| GTIN         | 4045197948373 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Sopiva kääntöterä                                  | VC.. 0702..                     |
| Kääntöterä-ruuvisarja                              | 269028 27                       |
| ISO-koodi pidin                                    | SVVCN 1212M07                   |
| Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>       | 18 mm                           |
| Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub> | 6 mm                            |
| Neutraalien pidinten kokonaispituus L              | 150 mm                          |
| Varren koko  | 12 mm                           |
| Terän koko   | 7 mm                            |
| Standardi  | Tehdasnormi                     |
| Käyttötapa   | Neutraali                       |
| Sisäjäähdytys                                      | ei                              |
| Asetuskulma κ                                      | 72,5 astetta                    |
| Käyttö   | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö   | Tasosorvaus                     |
| Käyttö   | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi  | Kääntöteränpidin                |

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200