

Garant**CNMM 160624, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 160624 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 10 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SR
Laji	HB7010-1
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	2 - 10 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	2,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160624
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä