

**Garant****CNMM 160624, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250462 HB7020 |
| GTIN         | 4045197948441 |
| Tuoteluokka  | 21G           |

## Kuvaus

CNMM 160624 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SR  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Syöttö  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 300 m/min

## Tekninen kuvaus

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 100 - 300 m/min     |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely         |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava   |
| Nirkon säde                     | 2,4 mm              |
| Pääkäyttöalue                   | P                   |
| Syöttö $f$                      | 0,4 - 1,2 mm/kierr, |
| Lastuava aine                   | KM                  |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| lastunmurtaja                  | SR                              |
| Laji                           | HB7020                          |
| Lastuamissyvyys a <sub>p</sub> | 2 - 10 mm                       |
| ISO-koodi-kääntöterä           | CNMM 160624                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä     | 4                               |
| Tuotetyyppi                    | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |