

Garant**CNMM 120416, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 120416 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 10 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	2 - 10 mm
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SR
Laji	HB7035-1
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä