

Garant**CNMM 120416, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 120416 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 10 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SR

Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Laji	HB7020
Lastuamissyvyys a _p	2 - 10 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä