

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Varren koko	8 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
ISO-koodi pidin	SVVCN 0808K07
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	4 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	15 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200