


Garant**SCMT 120408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 120408 HB7020 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä