


**Garant****SCMT 120404, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SCMT 120404 HB7020 Nirkon säde: 0,4 mm  
Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7020
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä