

**Garant****SCMT 120408, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

SCMT 120408 HB7010-1 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 500 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 500 m/min
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä